

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.194.2000.50 V-INOX-VMQ-Ex

Staat: 18-3-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.194.2000.50 - V-INOX-VMQ-Ex

Afdichtdoppen van roestvaststaal voor explosiegevaarlijke omgeving met extreem temperatuurbereik

Functies

Bestelnr.	SZ 1.194.2000.50
Product omschrijving	Afdichtdoppen van roestvaststaal voor explosiegevaarlijke omgeving met extreem temperatuurbereik
Schroefdraadtype	Metrisch
Leveringseenheid	10 st.
Douanetariefnummer	73181575
ECLASS 8.0	27149112
Product omschrijving	V-INOX-Ex M20x1,5 aus INOX 1.4305 O-Ring VMQ / -60 °C - +180 °C