

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 1196.653

TS IT netwerkbehuizing

Staat: 18-5-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 1196.653 - TS IT netwerkbehuizing met zichtdeur, met 19"-profielrails

Funcities

Bestelnr.	IT 1196.653
Materiaal	Plaatstaal Aluminium Zichtdeur: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Oppervlak	Behuizingsframe: dompelgrondlak Interieuropbouw: dompelgrondlak Deuren en dak: dompelgrondlak, poedercoating
Kleur	Behuizingsframe en vlakke delen: RAL 7035 Interieuropbouw: RAL 9005
Levering	Behuizingsframe TS 8 met deuren en dakplaat Zichtdeur voor, 180° scharnierend Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E Twee 482,6 mm (19")-bevestigingsniveau voor en achter op diepteprofielen met snelbevestiging, in diepte verstelbaar Afstandsstukken voor verhogen van de dakplaat, voor passieve ventilatie (meegeleverd) Aansluitingstoebehoren voor potentiaalvereffening met aardingspunt (meegeleverd) 50 binnenzeskantschroeven M5, kooimoeren M5, geleidend (meegeleverd) Koppelset IPPC-palet Luchtgeleiderplaat met rondom lopende borstelstrip Bodemplaat, meerdelig, gesloten
Niveaustand (in de leveringsstand)	745 mm
Belastbaarheid	15.000 N
Opmerking	Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken

Functies

Vrije montageruimte voor 19"-niveau, voor/achter	150 mm
--	--------

Afmetingen	Breedte: 800 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 1.000 mm
------------	---

Leveringseenheid	1 st.
------------------	-------

Douanetariefnummer	94032080
--------------------	----------
