

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 1196.657 TS IT Serverracks

Staat: 31-7-2025 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 1196.657 - TS IT Serverracks met geventileerde deur, met 19"-profielrails

Functies

Bestelnr.	IT 1196.657
Materiaal	Plaatstaal Aluminium
Oppervlak	Behuizingsframe: dompelgrondlak Interieuropbouw: dompelgrondlak Deuren en dak: dompelgrondlak, poedercoating
General colour	RAL 7035
Kleur	Behuizingsframe en vlakke delen: RAL 7035 Interieuropbouw, perforatie voor: RAL 9005
Levering	Behuizingsframe TS 8 met deuren en dakplaat Design deur voor, geventileerd (luchtdoorlaat in geperforeerd deel ca. 85%), 180°-scharnierend Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E Twee 482,6 mm (19")-bevestigingsniveau voor en achter op diepteprofielen met snelbevestiging, in diepte verstelbaar Afstandsstukken voor verhogen van de dakplaat, voor passieve ventilatie (meegeleverd) Aansluitingstoebehoren voor potentiaalvereffening met aardingspunt (meegeleverd) 50 binnenzeskantschroeven M5, kooimoeren M5, geleidend (meegeleverd) Koppelset IPPC-palet Luchtgeleiderplaat met rondom lopende borstelstrip
Niveauafstand (in de leveringstoestand)	745 mm
Belastbaarheid	15.000 N

Funcities

Opmerking	Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken
Vrije montageruimte voor 19"-niveau, voor/achter	100 mm
Afmetingen	Breedte: 800 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 1.000 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	100
Brutogewicht	104
Douanetariefnummer	94032080