

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX\_IT 1196.907

# Netwerkbehuizing/serrack VX IT Compleet Direct

Staat: 10-7-2025 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX\_IT 1196.907 - Netwerkbehuizing/serverrack VX IT Compleet Direct met geventileerde deuren, luchtgeleiderplaten en standaard 19" profielen

VX IT-netwerkbehuizing/serverrack met geventileerde deur voor ruimteklimatisering. 19"-interieuroopbouw met in diepte verstelbare standaard 19"-profielen, leverbaar in verschillende afmetingen.

## Functies

Bestelnr.	VX IT 1196.907
Product omschrijving	VX IT-netwerkbehuizing/serverrack met geventileerde deur voor ruimte klimatisering. 19"-interieuroopbouw met in diepte verstelbare standaard 19"-profielen, leverbaar in verschillende afmetingen.
Materiaal	Plaatstaal Aluminium
Oppervlak	Behuizingsframe: dompelgrondlak Interieuroopbouw: gelakt Deuren en dak: dompelgrondlak, poedercoating
General colour	RAL 7035
Kleur	Kastframe, deur achterzijde en dak: RAL 7035 Frontdeur: Profielen verticaal, zilverkleurig en profielen horizontaal RAL 9005 Interieuroopbouw, perforatie voor: RAL 9005 Handgreep en scharnieren: RAL 9005

# Functies

---

Levering	<p>Kastframe VX met deuren en dakplaat</p> <p>Design deur voor, geventileerd (luchtdoorlaat in geperforeerd deel ca. 85%), 180°-scharnierend</p> <p>Plaatstalen deur achter, geventileerd (luchtdoorlaat in geperforeerd deel ca. 85 %), verticaal gedeeld, 180°-scharnieren</p> <p>Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E</p> <p>19"-L-profielrails voor en achter</p> <p>Luchtgeleiderplaat met rondom lopende borstelstrip</p> <p>Afstandsbouten, hoogte 50 mm, ter verhoging van een dakplaat boven de ventilatoruitsparing, voor passieve ventilatie (meegeleverd). Niet noodzakelijk voor varianten zonder uitsparing.</p> <p>12 x 19"-montageclip 1 HE, contacterend (meegeleverd)</p> <p>25 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd)</p> <p>Aansluitingstoebehoren voor potentiaalvereffening met aardingspunt (meegeleverd)</p> <p>Koppelset (los meegeleverd)</p> <p>IPPC-palet</p>
Opmerking	<p>Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken</p>
Afmetingen	<p>Breedte: 800 mm</p> <p>Hoogte: 2.000 mm</p> <p>Diepte: 1.200 mm</p>
Leveringseenheid	<p>1 st.</p>
Nettogewicht	<p>100</p>
Brutogewicht	<p>104</p>
Douanetariefnummer	<p>83014090</p>