
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# VX_IT 1196.917

# Netwerkbehuizing/serverrack VX IT Compleet Direct

Staat: 3-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

# VX_IT 1196.917 - Netwerkbehuizing/serverrack VX IT Compleet Direct met verticaal gedeelde geventileerde deuren voor/achter, standaard 19” profielen

VX IT-netwerkbehuizing/serverrack met geventileerde deur voor ruimteklimatisering. 19"-interieuropbouw met in diepte verstelbare standaard 19"-profielen, leverbaar in verschillende afmetingen.

## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | VX IT 1196.917 |
| Product omschrijving | VX IT-netwerkbehuizing/serverrack met geventileerde deur voor ruimteklimatisering. 19"-interieuropbouw met in diepte verstelbare standaard 19"-profielen, leverbaar in verschillende afmetingen. |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Oppervlak | Behuizingsframe: dompelgrondlak<br>Interieuropbouw: gelakt<br>Deuren en dak: dompelgrondlak, poedercoating |
| General colour | RAL 7035 |
| Kleur | Kastframe, deur achterzijde en dak: RAL 7035<br>Frontdeur: Profielen verticaal, zilverkleurig en profielen horizontaal RAL 9005<br>Interieuropbouw, perforatie voor: RAL 9005<br>Handgreep en scharnieren: RAL 9005 |

# Functies

| | |
|---|---|
| Levering | Kastframe VX met deuren en dakplaat<br>Plaatstalen deur achter, geventileerd (luchtdoorlaat in geperforeerd deel ca. 85 %), 180°-scharnieren<br>Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E<br>Profiel, 19" voor en achter gemonteerd aan dwarstraverse<br>Afstandsbouten, hoogte 50 mm, ter verhoging van een dakplaat boven de ventilatoruitsparing, voor passieve ventilatie (meegeleverd). Niet noodzakelijk voor varianten zonder uitsparing.<br>Sokkel, 100 mm, gesloten<br>12 x 19"-montageclip 1 HE, contacterend (meegeleverd)<br>25 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd)<br>Aansluitingstoebehoren voor potentiaalvereffening met aardingspunt (meegeleverd)<br>Koppelset (los meegeleverd)<br>IPPC-palet |
| Hoogte incl. sokkel | 2.300 mm |
| Opmerking | Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken |
| Afmetingen | Breedte: 800 mm<br>Hoogte: 2.200 mm<br>Diepte: 800 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Douanetariefnummer | 94032080 |