

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.202.0901.11 DIN 46320-A-FS

Staat: 30-7-2025 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.202.0901.11 - DIN 46320-A-FS

Standaard kabelwartels van kunststof volgens DIN 46320

## Funcities

|                                     |                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Bestelnr.                           | SZ 1.202.0901.11                                       |
| Uitvoering                          | recht                                                  |
| Product omschrijving                | Standaard kabelwartels van kunststof volgens DIN 46320 |
| Materiaal                           | Polyamide                                              |
| Kleur                               | Lichtgrijs<br>RAL 7035                                 |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 54<br>IP 65 met pakkingring                         |
| Sleutelwijdte                       | 16 mm                                                  |
| Voor explosieveilige zone gas       | Geen                                                   |
| Buigradius (max.)                   | Nee                                                    |
| Explosiegeteste uitvoering          | Nee                                                    |
| Vlakkabelkoppeling                  | Nee                                                    |
| Halogeenvrij                        | Ja                                                     |
| Glasvezel versterkt                 | Nee                                                    |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk       | Nee                                                    |
| Slagvast                            | Ja                                                     |
| Met contraoer                       | Nee                                                    |
| Deelbare koppeling/wartel           | Ja                                                     |
| Afmetingen                          | Schroefdraadlengte: 8 mm                               |
| Bedrijfstemperatuurbereik           | -20 °C...80 °C                                         |
| Schroefdraadlengte                  | 8 mm                                                   |
| Leveringseenheid                    | 50 st.                                                 |

# Functies

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Douanetariefnummer | 85389099      |
| EAN                | 4033878409183 |
| ECLASS 8.0         | 27149109      |