

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.251.0901.11

## V-N-FS

Staat: 13-11-2025 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.251.0901.11 - V-N-FS

Afdichtdoppen van kunststof ten behoeve van reservegaten. Montage met schroevendraaier



## Funcities

|                                     |                                                                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.                           | SZ 1.251.0901.11                                                                          |
| Product omschrijving                | Afdichtdoppen van kunststof ten behoeve van reservegaten.<br>Montage met schroevendraaier |
| Materiaal                           | Polyamide                                                                                 |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 54                                                                                     |
| Schroefdraadtype                    | Pg                                                                                        |
| Bedrijfstemperatuurbereik           | -40 °C                                                                                    |
| Opslagtemperatuurbereik             | 100 °C                                                                                    |
| Leveringseenheid                    | 100 st.                                                                                   |
| Douanetariefnummer                  | 39269097                                                                                  |
| EAN                                 | 4033878414040                                                                             |
| ECLASS 8.0                          | 27149110                                                                                  |