


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SZ 1.291.2001.51 HSK-K-Ex

Staat: 13-6-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.291.2001.51 - HSK-K-Ex

Standaard kabelwartels van kunststof voor explosiegevaarlijke omgevingen

## Functies

Bestelnr.	SZ 1.291.2001.51
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Standaard kabelwartels van kunststof voor explosiegevaarlijke omgevingen
Materiaal	Polyamide V0 conform UL 94 Dichtring: NBR O-ring: NBR
Kleur	Zwart RAL 9005
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Sleutelwijdte	24 mm
Voor explosie veilige zone gas	1,2,
Explosie geteste uitvoering	Ja
Buigradius (max.)	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Glasvezel versterkt	Nee
Halogeen vrij	Ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Slagvast	Ja
Met contra moer	Nee
Afmetingen	Schroefdraad lengte: 9 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C...95 °C
Leveringseenheid	50 st.

# Funcities

---

Douanetariefnummer	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	Kabelwartel HSK-K-Ex zwart M20x1,5, voor kabel 5-9 mm, polyamide, met O-ring

---