


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.294.2001.51

HSK-K-Flex

Staat: 2-7-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.294.2001.51 - HSK-K-Flex

Standaard kabelwartels van kunststof met flexibele bescherming



Funcities

Bestelnr.	SZ 1.294.2001.51
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Standaard kabelwartels van kunststof met flexibele bescherming
Materiaal	Polyamide Dichtring: NBR
Kleur	Zwart RAL 9005
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 68 (10 bar) IP 69K met extra O-ring
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Sleutelwijdte	27 mm
Buigradius (max.)	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Vlakkabelkoppeling	Nee
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Slagvast	Ja
Met contraoer	Nee

Funcities

Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 9 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte	9 mm
Leveringseenheid	25 st.
Douanetariefnummer	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	Kabelwartel HSK-K-Flex, metrisch, M 20 x 1,5, klembereik 7 - 12, zwart, polyamide, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100