Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.321.4000.59

O-Ringe-VMQ

Staat: 31-10-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 1.321.4000.59 - O-Ringe-VMQ

Functies

Bestelnr.	SZ 1.321.4000.59
Uitvoering	O-ring
Materiaal	O-Ringe-VMQ
Binnendiameter	35 mm
Materiaaldikte	2 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-60 °C...250 °C
Leveringseenheid	50 st.
Douanetariefnummer	39269097
Product omschrijving	O-Ring-VMQ, metrisch, M 40 x 1,5, 35 x 2 mm, temp.bereik -60 - 250

© Rittal 2026