Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



undefined 1.511.0901.14

Polyamide fitting N

Staat: 21-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

undefined 1.511.0901.14 - Polyamide fitting N

Fitting van polyamide, Bescherming tegen onbedoelde ontkoppeling



Functies

Bestelnr.	1.511.0901.14
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Polyamide fitting voor flexibele polyamidebuis
Voordelen	Veilig en eenvoudig losnemen met schroevendraaier
Materiaal	Polyamide
Kleur	Zwart RAL 9005 RAL 9005
Afmetingen	Hoogte: 23 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 54
Sleutelwijdte	17 mm
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 8 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C...80 °C
Schroefdraadlengte	8 mm
Suitable for Polyamid hose DN	10 mm
Geschikt voor Ø	19 mm
Leveringseenheid	50 st.
Douanetariefnummer	39174000

Functies

Product omschrijving	SM-Fitting PG9, polyamide, zwart

© Rittal 2026