

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



undefined 1.547.1610.50 Polyamide fitting Duo-Ms

Staat: 30-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



undefined 1.547.1610.50 - Polyamide fitting Duo-Ms

Fitting van messing, 2 in 1 kabelwartel en buisfitting

Funcities

Bestelnr.	1.547.1610.50
Product omschrijving	Polyamide fitting voor flexibele polyamidebuis
Voordelen	Eenvoudige montage zonder gereedschap
Materiaal	messing vernikkeld Kleminzetstuk van polyamide Dichtring: NBR
Afmetingen	Hoogte: 36 mm
Kabelinvoer	Min. kabeldiameter: 5 mm Max. kabeldiameter: 10 mm
Afmetingen	Schroefdraad: M16 Schroefdraadlengte: 6 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte	6 mm
Sleutelmaat grootte 2	20 mm
Suitable for Polyamid hose DN	10 mm
Geschikt voor Ø	23 mm
Leveringseenheid	50 st.
Douanetariefnummer	39269097