

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



undefined 1.547.2517.50 Polyamide fitting Duo-Ms

Staat: 30-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



undefined 1.547.2517.50 - Polyamide fitting Duo-Ms

Fitting van messing, 2 in 1 kabelwartel en buisfitting

Funcities

| | |
|-------------------------------|---|
| Bestelnr. | 1.547.2517.50 |
| Product omschrijving | Polyamide fitting voor flexibele polyamidebuis |
| Voordelen | Eenvoudige montage zonder gereedschap |
| Materiaal | messing vernikkeld Kleminzetstuk van polyamide Dichtring: NBR |
| Afmetingen | Hoogte: 44,5 mm |
| Kabelinvoer | Min. kabeldiameter: 13 mm Max. kabeldiameter: 18 mm |
| Afmetingen | Schroefdraad: M25 Schroefdraadlengte: 7 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 °C...100 °C |
| Schroefdraadlengte | 7 mm |
| Sleutelmaat grootte 2 | 30 mm |
| Suitable for Polyamid hose DN | 17 mm |
| Geschikt voor Ø | 30 mm |
| Leveringseenheid | 25 st. |
| Douanetariefnummer | 39269097 |