

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# undefined 1.547.4029.50 Polyamide fitting Duo-Ms

Staat: 30-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# undefined 1.547.4029.50 - Polyamide fitting Duo-Ms

Fitting van messing, 2 in 1 kabelwartel en buisfitting

## Funcities

Bestelnr.	1.547.4029.50
Product omschrijving	Polyamide fitting voor flexibele polyamidebuis
Voordelen	Eenvoudige montage zonder gereedschap
Materiaal	messing vernikkeld Kleminzetstuk van polyamide Dichtring: NBR
Afmetingen	Hoogte: 56,5 mm
Kabelinvoer	Min. kabeldiameter: 22 mm Max. kabeldiameter: 31 mm
Afmetingen	Schroefdraad: M40 Schroefdraadlengte: 8 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte	8 mm
Sleutelmaat grootte 2	50 mm
Suitable for Polyamid hose DN	29 mm
Geschikt voor Ø	45 mm
Leveringseenheid	10 st.
Douanetariefnummer	39269097