

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.581.2001.51 HSK-K-MULTI-Ex-Active

Staat: 27-10-2025 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.581.2001.51 - HSK-K-MULTI-Ex-Active

## Functies

|                               |                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.                     | SZ 1.581.2001.51                                                                                                                    |
| Uitvoering                    | recht                                                                                                                               |
| Product omschrijving          | Standaard kabelwartels van glasvezelversterkt polyamide voor explosiegevaarlijke omgevingen, geschikt voor meerdere kleinere kabels |
| Materiaal                     | Pol,yamid, glasvezelversterkt<br>Dichtring: Elastomeer<br>O-ring: NBR                                                               |
| Kleur                         | Blauw<br>RAL 5012                                                                                                                   |
| Spoed schroefdraad            | 1,5 mm                                                                                                                              |
| Sleutelwijdte                 | 24 mm                                                                                                                               |
| Voor explosieveilige zone gas | 1,2,                                                                                                                                |
| Explosiegeteste uitvoering    | Ja                                                                                                                                  |
| Buigradius (max.)             | Nee                                                                                                                                 |
| Vlakkabelkoppeling            | Nee                                                                                                                                 |
| Glasvezel versterkt           | Ja                                                                                                                                  |
| Halogeenvrij                  | Ja                                                                                                                                  |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee                                                                                                                                 |
| Deelbare koppeling/wartel     | Nee                                                                                                                                 |
| Slagvast                      | Ja                                                                                                                                  |
| Met contraoer                 | Nee                                                                                                                                 |
| Afmetingen                    | Schroefdraadlengte: 9 mm                                                                                                            |
| Bedrijfstemperatuurbereik     | -40 °C...85 °C                                                                                                                      |
| Leveringseenheid              | 50 st.                                                                                                                              |

# Functies

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Douanetariefnummer | 39269097      |
| EAN                | 4033878000083 |
| ECLASS 8.0         | 27149109      |