

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.597.4001.51 HSK-K-MULTI

Staat: 28-9-2026 (Bron: [www.rittal.com/nl-nl](http://www.rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.597.4001.51 - HSK-K-MULTI

Kabelwartels van kunststof met multi-inzetstuk



## Functies

|                                      |                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Bestelnr.                            | SZ 1.597.4001.51                                    |
| Uitvoering                           | recht                                               |
| Product omschrijving                 | Kabelwartels van kunststof met multi-inzetstuk      |
| Materiaal                            | Polyamide V0 conform UL 94<br>Dichtring: Elastomeer |
| Kleur                                | Zwart<br>RAL 9005                                   |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60 529 | IP 68 (10 bar) met extra O-ring                     |
| Spoed schroefdraad                   | 1,5 mm                                              |
| Sleutelwijdte                        | 53 mm                                               |
| Voor explosieveilige zone gas        | Geen                                                |
| Montage-instructie                   | IP 68 bij optimale bezetting van alle boringen      |
| Buigradius (max.)                    | Nee                                                 |
| Explosiegeteste uitvoering           | Nee                                                 |
| Vlakkabelkoppeling                   | Nee                                                 |
| Halogeenvrij                         | Ja                                                  |
| Glasvezel versterkt                  | Nee                                                 |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk        | Nee                                                 |

# Functies

|                           |                                                                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Slagvast                  | Ja                                                                                                                                                |
| Met contraoer             | Nee                                                                                                                                               |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee                                                                                                                                               |
| Afmetingen                | Schroefdraadlengte: 13 mm                                                                                                                         |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 °C...100 °C                                                                                                                                   |
| Schroefdraadlengte        | 13 mm                                                                                                                                             |
| Leveringseenheid          | 10 st.                                                                                                                                            |
| Douanetariefnummer        | 85389099                                                                                                                                          |
| ECLASS 8.0                | 27149109                                                                                                                                          |
| Product omschrijving      | Kabelwartel HSK-K-MULTI, metrisch, M 40 x 1,5, aantal boringen 7 x 9, zwart, polyamide V0 volgens UL 94, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100 |