Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.607.2000.50

METRICA-M-EMV-E

Staat: 20-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 1.607.2000.50 - METRICA-M-EMV-E

METRICA kabelwartels van messing voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden en met 360 graden contactering

Functies

Bestelnr.	SZ 1.607.2000.50
Uitvoering	recht
Product omschrijving	METRICA kabelwartels van messing voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden en met 360 graden contactering
Materiaal	Messing Dichtring: NBR/FKM Kleminzetstuk van PVDF
Oppervlak	vernikkeld (mat)
Kleur	Overige
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 68 (5 bar)
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Sleutelwijdte	24 mm
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Buigradius (max.)	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Halogeenvrij	Ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Slagvast	Ja
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 6,5 mm

Functies

Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte	6,5 mm
Leveringseenheid	50 st.
Douanetariefnummer	85389099
ECLASS 8.0	27149111
Product omschrijving	Kabelwartel Metrica-M-EMC-E, metrisch, M 20 x 1,5, klembereik 7.5 - 14, vernikkeld messing, EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100