


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.609.1611.30

## HSK-M

Staat: 2-7-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.609.1611.30 - HSK-M

Standaard kabelwartels van messing



## Funcities

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Bestelnr.                           | SZ 1.609.1611.30   |
| Uitvoering                          | recht  |
| Product omschrijving                | Standaard kabelwartels van messing                       |
| Materiaal                           | Messing<br>Dichtring: NBR<br>Kleminzetstuk van polyamide |
| Oppervlak                           | vernikkeld (mat)   |
| Kleur                               | Overige  |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 68 (10 bar)<br>IP 69K                                 |
| Spoed schroefdraad                  | 1,5 mm   |
| Sleutelwijdte                       | 20 mm  |
| Voor explosie veilige zone gas      | Geen   |
| Buigradius (max.)                   | Nee  |
| Explosie geteste uitvoering         | Nee  |
| Halogeen vrij                       | Ja   |
| Glasvezel versterkt                 | Nee  |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk       | Nee  |
| Slagvast                            | Ja   |

# Funcities

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Met contraoer             | Nee   |
| Afmetingen                | Schroefdraadlengte: 10 mm   |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 °C...100 °C   |
| Schroefdraadlengte        | 10 mm   |
| Leveringseenheid          | 50 st.  |
| Douanetariefnummer        | 85389099  |
| ECLASS 8.0                | 27149109  |
| Product omschrijving      | Kabelwartel HSK-M M16x1,5, PG11 lang schroefdraad, voor kabel 5-10 mm, messing vernikkelt, met O-ring |