

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.660.4000.30 HSK-M-PVDF-Ex

Staat: 30-4-2024 (Bron: [rittal.com/nl-nl](https://www.rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.660.4000.30 - HSK-M-PVDF-Ex

Standaard kabelwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen met verhoogd temperatuurbereik

## Functies

|                               |                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.                     | SZ 1.660.4000.30                                                                                      |
| Uitvoering                    | recht                                                                                                 |
| Product omschrijving          | Standaard kabelwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen met verhoogd temperatuurbereik |
| Materiaal                     | Messing<br>Kleminzetstuk van PVDF<br>Dichtring: FPM<br>O-ring: NBR                                    |
| Oppervlak                     | vernikkeld (mat)                                                                                      |
| Kleur                         | Overige                                                                                               |
| Spoed schroefdraad            | 1,5 mm                                                                                                |
| Sleutelwijdte                 | 50 mm                                                                                                 |
| Voor explosieveilige zone gas | 1,2,                                                                                                  |
| Explosiegeteste uitvoering    | Ja                                                                                                    |
| Buigradius (max.)             | Nee                                                                                                   |
| Vlakkabelkoppeling            | Nee                                                                                                   |
| Glasvezel versterkt           | Nee                                                                                                   |
| Halogeenvrij                  | Ja                                                                                                    |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee                                                                                                   |
| Deelbare koppeling/wartel     | Nee                                                                                                   |
| Slagvast                      | Ja                                                                                                    |
| Met contraoer                 | Nee                                                                                                   |
| Afmetingen                    | Schroefdraadlengte: 15 mm                                                                             |

# Functies

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Bedrijfstemperatuurbereik | -20 °C...130 °C |
| Leveringseenheid          | 10 st.          |
| Gewicht/VE                | 167 kg          |
| Douanetariefnummer        | 85389099        |
| EAN                       | 4033878437810   |
| ECLASS 8.0                | 27149109        |