

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.675.1600.01 HSK-INOX (1.4404)

Staat: 22-5-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.675.1600.01 - HSK-INOX (1.4404)

Standaard kabelwartels van roestvaststaal (1.4404)

Functies

Bestelnr.	SZ 1.675.1600.01
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Standaard kabelwartels van roestvaststaal (1.4404)
Materiaal	Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L) Dichtring: FKM
Kleur	Overige
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 68 (10 bar) IP 69K
Sleutelwijdte	24 mm
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Buigradius (max.)	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Slagvast	Ja
Met contraoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 6,5 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte	6,5 mm
Leveringseenheid	10 st.

Funcities

Gewicht/VE	29 kg
Douanetariefnummer	85389099
EAN	4033878439487
ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 8.0	27149109