

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SZ 1.675.2500.50 HSK-INOX (1.4404)

Staat: 2-7-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.675.2500.50 - HSK-INOX (1.4404)

Standaard kabelwartels van roestvaststaal (1.4404)

## Functies

|                                     |                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Bestelnr.                           | SZ 1.675.2500.50                                    |
| Uitvoering                          | recht                                               |
| Product omschrijving                | Standaard kabelwartels van roestvaststaal (1.4404)  |
| Materiaal                           | Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)<br>Dichtring: FKM |
| Kleur                               | Overige                                             |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 68 (10 bar)<br>IP 69K                            |
| Spoed schroefdraad                  | 1,5 mm                                              |
| Sleutelwijdte                       | 30 mm                                               |
| Voor explosie veilige zone gas      | Geen                                                |
| Buigradius (max.)                   | Nee                                                 |
| Explosie geteste uitvoering         | Nee                                                 |
| Vlakkabelkoppeling                  | Nee                                                 |
| Halogeen vrij                       | Ja                                                  |
| Glasvezel versterkt                 | Nee                                                 |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk       | Nee                                                 |
| Slagvast                            | Ja                                                  |
| Met contra moer                     | Nee                                                 |
| Deelbare koppeling/wartel           | Nee                                                 |
| Afmetingen                          | Schroefdraadlengte: 7 mm                            |
| Bedrijfstemperatuurbereik           | -40 °C...100 °C                                     |
| Schroefdraadlengte                  | 7 mm                                                |

# Functies

---

|                      |                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Leveringseenheid     | 10 st.                                                                    |
| Douanetariefnummer   | 85389099                                                                  |
| ECLASS 8.0           | 27149109                                                                  |
| Product omschrijving | Kabelwartel HSK-INOX M25x1,5, voor kabel 13-18 mm, RVS 1.4404, met O-ring |

---