

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.675.3400.71 HSK-INOX (1.4404)

Staat: 30-4-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.675.3400.71 - HSK-INOX (1.4404)

Standaard kabelwartels van roestvaststaal (1.4404)

Functies

Bestelnr.	SZ 1.675.3400.71
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Standaard kabelwartels van roestvaststaal (1.4404)
Materiaal	Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L) Dichtring: FKM
Kleur	Overige
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 68 (10 bar) IP 69K
Draadmaat NPT	3/4"
Sleutelwijdte	25 mm
Voor explosie veilige zone gas	Geen
Buigradius (max.)	Nee
Explosie geteste uitvoering	Nee
Vlakkabel koppeling	Nee
Halogeen vrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtings inzetstuk	Nee
Slagvast	Ja
Met contra moer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroef draad lengte: 13 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...100 °C
Schroef draad lengte	13 mm

Functies

Leveringseenheid	10 st.
Gewicht/VE	0 kg
Douanetariefnummer	85389099
EAN	4033878439630
ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 8.0	27149109