

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.688.4002.50 HSK-M-FLAKA

Staat: 1-5-2024 (Bron: [rittal.com/nl-nl](https://www.rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.688.4002.50 - HSK-M-FLAKA

Kabelwartels van messing met speciaal inzetstuk

Functies

Bestelnr.	SZ 1.688.4002.50
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Kabelwartels van messing met speciaal inzetstuk
Materiaal	Messing Dichtring: Elastomeer O-ring: NBR
Oppervlak	vernikkeld (mat)
Kleur	Overige
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Sleutelwijdte	50 mm
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Buigradius (max.)	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Slagvast	Ja
Met contraoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 8 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte	8 mm

Functies

Leveringseenheid	10 st.
Gewicht/VE	184 kg
Douanetariefnummer	85389099
EAN	4033878007099
ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 8.0	27149109