


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.690.2500.50 HSK-MZ

Staat: 21-3-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.690.2500.50 - HSK-MZ

Standaard kabelwartels van messing met extra trekontlasting

Functies

Bestelnr.	SZ 1.690.2500.50
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Standaard kabelwartels van messing met extra trekontlasting
Materiaal	Messing Polyamide Dichtring: NBR O-ring: NBR
Kleur	Overige
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 68 (10 bar)
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Sleutelwijdte	30 mm
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Buigradius (max.)	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Slagvast	Ja
Met contraoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 7 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...100 °C

Functies

Schroefdraadlengte	7 mm
Leveringseenheid	25 st.
Douanetariefnummer	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	Kabelwartel HSK-MZ, metrisch, M 25 x 1,5, klembereik 13 - 18, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100