

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.691.1200.31 HSK-M-EMC

Staat: 20-3-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.691.1200.31 - HSK-M-EMC

Standaard kabelwartels van messing voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden

## Functies

|                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.                           | SZ 1.691.1200.31                                                                      |
| Uitvoering                          | recht                                                                                 |
| Product omschrijving                | Standaard kabelwartels van messing voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden |
| Materiaal                           | Messing<br>Dichtring: NBR/FKM<br>O-ring: NBR/FKM<br>Kleminzetstuk van polyamide       |
| Oppervlak                           | vernikkeld (mat)                                                                      |
| Kleur                               | Overige                                                                               |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 68 (10 bar)<br>IP 69K                                                              |
| Spoed schroefdraad                  | 1,5 mm                                                                                |
| Sleutelwijdte                       | 14 mm                                                                                 |
| Voor explosieveilige zone gas       | Geen                                                                                  |
| Buigradius (max.)                   | Nee                                                                                   |
| Explosiegeteste uitvoering          | Nee                                                                                   |
| Vlakkabelkoppeling                  | Nee                                                                                   |
| Halogeenvrij                        | Ja                                                                                    |
| Glasvezel versterkt                 | Nee                                                                                   |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk       | Nee                                                                                   |
| Slagvast                            | Ja                                                                                    |
| Met contraoer                       | Nee                                                                                   |
| Deelbare koppeling/wartel           | Nee                                                                                   |

# Functies

|                           |                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Afmetingen                | Schroefdraadlengte: 10 mm                                                             |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 °C                                                                                |
| Schroefdraadlengte        | 10 mm                                                                                 |
| Leveringseenheid          | 50 st.                                                                                |
| Douanetariefnummer        | 85389099                                                                              |
| ECLASS 8.0                | 27149109                                                                              |
| Product omschrijving      | Kabelwartel HSK-M-EMC M12x1,5 lang, voor kabel 2-5 mm, messing vernikkelt, met O-ring |