

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.697.1000.70

## HSK-M-MULTI

Staat: 31-7-2025 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.697.1000.70 - HSK-M-MULTI

Kabelwartels van messing met multi-inzetstuk

## Functies

|                                     |                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.                           | SZ 1.697.1000.70                                                               |
| Uitvoering                          | recht                                                                          |
| Product omschrijving                | Kabelwartels van messing met multi-inzetstuk                                   |
| Materiaal                           | Messing<br>Kleminzetstuk van polyamide<br>Dichtring: Elastomeer<br>O-ring: NBR |
| Oppervlak                           | vernikkeld (mat)                                                               |
| Kleur                               | Overige                                                                        |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 65<br>IP 68                                                                 |
| Draadmaat NPT                       | 1"                                                                             |
| Sleutelwijdte                       | 40 mm                                                                          |
| Voor explosieveilige zone gas       | Geen                                                                           |
| Buigradius (max.)                   | Nee                                                                            |
| Explosiegeteste uitvoering          | Nee                                                                            |
| Vlakkabelkoppeling                  | Nee                                                                            |
| Halogeenvrij                        | Ja                                                                             |
| Glasvezel versterkt                 | Nee                                                                            |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk       | Nee                                                                            |
| Slagvast                            | Ja                                                                             |
| Met contramoer                      | Nee                                                                            |
| Deelbare koppeling/wartel           | Nee                                                                            |
| Afmetingen                          | Schroefdraadlengte: 19 mm                                                      |

# Functies

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 °C...100 °C |
| Schroefdraadlengte        | 19 mm           |
| Leveringseenheid          | 25 st.          |
| Douanetariefnummer        | 85389099        |
| EAN                       | 4033878006832   |
| ECLASS 8.0                | 27149109        |