

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.740.1603.50 HSK-INOX-HD-Pro

Staat: 23-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.740.1603.50 - HSK-INOX-HD-Pro

Kabelwartels toepasbaar in omgevingen waar strengere eisen worden gesteld aan reinigbaarheid, voorzien van EHEDG certificaat

Functies

| | |
|-------------------------------------|--|
| Bestelnr. | SZ 1.740.1603.50 |
| Uitvoering | recht |
| Product omschrijving | Kabelwartels toepasbaar in omgevingen waar strengere eisen worden gesteld aan reinigbaarheid, voorzien van EHEDG certificaat |
| Materiaal | Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L) |
| Kleur | Overige |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 66 IP 68 (10 bar) IP 69K |
| Spoed schroefdraad | 1,5 mm |
| Sleutelwijdte | 19 mm |
| Voor explosie veilige zone gas | Geen |
| Buigradius (max.) | Nee |
| Explosie geteste uitvoering | Nee |
| Vlakkabelkoppeling | Nee |
| Halogeenvrij | Ja |
| Glasvezel versterkt | Nee |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee |
| Slagvast | Ja |
| Met contra moer | Nee |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee |
| Afmetingen | Schroefdraadlengte: 6 mm |

Funcities

| | |
|---------------------------|--|
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 °C...120 °C |
| Schroefdraadlengte | 6 mm |
| Leveringseenheid | 5 st. |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Product omschrijving | Kabelwartel HSK-INOX-HD-Pro M16x1.5, voor kabel 7,5-10 mm, RVS, Hygienic Design uitvoering |