

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SZ 1.740.2503.52 HSK-INOX-HD-Pro

Staat: 2-7-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.740.2503.52 - HSK-INOX-HD-Pro

Kabelwartels toepasbaar in omgevingen waar strengere eisen worden gesteld aan reinigbaarheid, voorzien van EHEDG certificaat

## Functies

Bestelnr.	SZ 1.740.2503.52
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Kabelwartels toepasbaar in omgevingen waar strengere eisen worden gesteld aan reinigbaarheid, voorzien van EHEDG certificaat
Materiaal	Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
Kleur	Overige
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 66 IP 68 (10 bar) IP 69K
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Sleutelwijdte	30 mm
Voor explosie veilige zone gas	Geen
Buigradius (max.)	Nee
Explosie geteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Slagvast	Ja
Met contra moer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 7 mm

# Functies

---

Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...120 °C
Schroefdraadlengte	7 mm
Leveringseenheid	5 st.
Douanetariefnummer	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	Kabelwartel HSK-INOX-HD-Pro M25x1.5, voor kabel 14-16mm, RVS, Hygienic Design uitvoering