



SZ 1.896.1600.50

V-INOX-Ex-d

Staat: 14-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.896.1600.50 - V-INOX-Ex-d

Afdichtdoppen van roestvaststaal voor explosiegevaarlijke omgevingen, geschikt voor drukvaste toepassingen

## Functies

Bestelnr.	SZ 1.896.1600.50
Product omschrijving	Afdichtdoppen van roestvaststaal voor explosiegevaarlijke omgevingen, geschikt voor drukvaste toepassingen
Materiaal	Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L) O-ring: FKM
Schroefdraadtype	Metrisch
Buitendraad metrisch	M16 x 1,5
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C...180 °C
Leveringseenheid	10 st.
Douanetariefnummer	74122000
ECLASS 8.0	27149112
Product omschrijving	Blindstop V-INOX-Ex-d, metrisch, voor AG-maat M 16 x 1,5, INOX 1.4305, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 180