

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.897.4000.50

V-INOX-Ex-d

Staat: 14-11-2025 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.897.4000.50 - V-INOX-Ex-d

Afdichtdoppen van roestvaststaal voor explosiegevaarlijke omgevingen, geschikt voor drukvaste toepassingen

Functies

Bestelnr.	SZ 1.897.4000.50
Product omschrijving	Afdichtdoppen van roestvaststaal voor explosiegevaarlijke omgevingen, geschikt voor drukvaste toepassingen
Materiaal	Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L) O-Ring: VMQ
Schroefdraadtype	Metrisch
Buitendraad metrisch	M40 x 1,5
Bedrijfstemperatuurbereik	-60 °C...180 °C
Leveringseenheid	5 st.
Douanetariefnummer	74122000
EAN	4033878445693
ECLASS 8.0	27149112