Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2561.200

Kunststof wartelplaat, modulair

Staat: 5-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES


FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2561.200 - Kunststof wartelplaat, modulair met metrische uitdrukpoort, voor AX

De kunststof uitdrukpoorten voor kabelwartels zijn eenvoudig te verwijderen. Extra rechthoekige uitsparingen en verstevigingsprofielen maken een directe, modulaire kabeldoorvoer mogelijk.







Functies

Bestelnr.	SZ 2561.200
Product omschrijving	De kunststof uitdrukpoorten voor kabelwartels zijn eenvoudig te verwijderen. Extra rechthoekige uitsparingen en verstevigingsprofielen maken een directe, modulaire kabeldoorvoer mogelijk.
Materiaal	Kunststof volgens UL 94-V0
Kleur	RAL 7035
Number of rectangular cutouts information	1 rechthoekige uitsparing voor de opname van 10 afdichtingselementen, klein
Number of rectangular cutouts	2
Opmerking	De indeling van wartelplaatafmetingen vindt u bij de betreffende behuizingen
Aantal metrische uitdrukpoorten	2 x M12 1 x M16 2 x M20 1 x M25 2 x M32

© Rittal 2026

Functies

Afmetingen	Breedte: 256 mm Diepte: 149 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: AX
Wartelplaat	Afmetingen: 1
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...80 °C
Beschermklasse IP volgens EN 60 529	IP 66 bij correcte montage
Typekeuring volgens 508A	Type 1 Type 12
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,24 kg
Brutogewicht	0,25 kg
Douanetariefnummer	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Product omschrijving	SZ Kunststofwartelplaten, voor AX, voor kabeldoorvoer, modulair, met uitdrukpoorten, BD: 256x149 mm, voor wartelplaten, grootte 1

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL - FTTA