

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9364.010

RiLineX-zekeringhouder

Staat: 12-8-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9364.010 - RiLineX-zekeringhouder

RiLineX-zekeringhouder voor 60 mm-railsystemen. Voor smeltpatronen Class J, 1-30 A, zekering 21x57. Het deksel is afsluitbaar, verzegelbaar. Geïntegreerde meetpunten op het deksel zorgen voor een veilige spanningstest. Om de onderhoudswerkzaamheden te vergemakkelijken zijn de zekeringhouders voorzien van een parkeerpositie. Uitvoering van de aansluiting met frameklem voor het aansluiten van ronde aders van min. 1,5 t/m max. 95 mm²



Functies

Bestelnr.	RX 9364.010
Voordelen	Deksel: afsluitbaar en verzegelbaar Spanningstest via separate opening Parkeerpositie voor het vergemakkelijken van onderhoudswerkzaamheden
Materiaal	Polyamide (PA 6) Vlamdovend volgens UL 94-V0
General colour	RAL 9005 RAL 35745
Nominale stroom (max.)	30 A
Nominale spanning	600 V AC
Elektrische waarden UL (SCCR)	200 kA - 600 V, Fuse Class J max. 30 A, JDDZ/7
Afgaande aansluiting	boven/onder
Aantal polen	3-polig

Functies

Afmetingen	Breedte: 106 mm Hoogte: 195 mm Diepte: 105 mm
Aansluiting van ronde aders, soepel met adereindhulzen	1,5 - 70 mm ²
Geschikt voor railkoper	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Voorzekering (lengte)	57 mm
Voorzekering (Ø)	21 mm
Voorzekeringstype (Class)	Fuse Class J
Brandbelasting	14,2 MJ/m ²
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	1,2 kg
Brutogewicht	1,235 kg
Douanetariefnummer	85361050

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------