

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1030.500

Kompaktapparatskap AE

Stat: 07.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1030.500 - Kompaktapparatskap AE

Kapsling med dør i stålplate, lakkert med montasjeplate og flenseplate i bunnen.

Funksjoner

Art.nr	AE 1030.500
Materiale	Skap: Stålplate Dør: Stålplate, innskummet PU-pakning helt rundt
Overflate	Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Montasjeplate: forsinket
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Kapsling med hengslet(e) dør(er), lukket hele veien rundt Flensplate(r) i kapslingsbunnen Montasjeplate Lås: 3 mm splittlås
Kapslingsgrad NEMA	NEMA 4
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 66
IK-kode	IK08
Dimensjoner	Bredde: 380 mm Høyde: 300 mm Dybde: 155 mm
Materialtykkelse dør	1,5 mm
Materialtykkelse kapslinger	1,38 mm
Materialtykkelse montasjeplate	2 mm
Mål montasjeplate (B x H)	334 mm x 275 mm
Antall dører	1
Valgfri dørhengsling	Ja
Antall låser	1
Lås	Utførelse lås: Eksklusivlås Antall låser: 1 Låsinnsetts: 3 mm splittlås

Funksjoner

Flensplate	Størrelse: 3 Antall: 1
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.
Bruttovekt	7,4 kg
Tolltariffnummer	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	AE Kompaktapparatskap, BHD: 380 x 300 x 155 mm, stålplate, med montasjeplate, en-dørs, én eksklusivlås

Godkjenninger

Godkjenninger	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK