

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5326.121

## Nettverks-/serverskap VX IT

Stat: 02.07.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5326.121 - Nettverks-/serverskap VX IT med glassdør, med standard 19"-profilskinner

VX IT nettverks-/serverskap, lukket, for direkte skaprelatert klimatisering. 19" innvendig utbygging med dybdevariable 19" profilskinner i standardutførelse er tilgjengelig i forskjellige dimensjoner.



## Funksjoner

Art.nr	VX 5326.121
Materiale	Stålplate Aluminium Dør med vindu: Enkelt sikkerhetsglass, 3 mm Frontdør: aluminium, 1,25 mm Bakdør: stålplate, 1,5 mm
Overflate	Skapramme: dyppgrunnet Innvendig utbygging: Lakkert Bakdør og tak: dyppgrunnet, pulverlakkert Frontdør: Aluminium, eloksert/lakkert
General colour	RAL 7035
Farge	Kapslingsramme, bakdør og tak: RAL 7035 Frontdør: Vertikale, sølvfargede profiler og horisontale profiler RAL 9005 Innvendig utbygging: RAL 9005 Håndtak og hengsler: RAL 9005

# Funksjoner

Leveringsomfang	Skapramme VX med dører og takplate Aluminiumsdør med vindu foran, 180°-hengsler Lås foran og bak: Komforthåndtak for profilhalvsylinder og sikkerhetslås 3524 E Profilskinner, 19" (482,6 mm) Avstandsstykker, høyde 50 mm, for heving av takplaten over vifteutsparingen i takplaten, for passiv lufting (vedlagt). Ikke nødvendig for varianter uten utsparing. 12 x 19"-feste 1 HE, integrert potensialutjevning (vedlagt) 25 innvendige torx-skruer, ledende (vedlagt) IPPC-palett Takplate i flere deler, med kabelinnføring bak på tvers og forberedt for vifteplate Stålplatedør bak, lukket, én del, 130°-hengsler
Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 1.200 mm Dybde: 600 mm
Høydeenheter	24 HE
Montasjefrirom til 19"-nivået, foran/bak	87 mm / 435 mm
Instalation position in 19" area	foran
19"-feste	Med montasjevinkel skrudd fast opp og nede på rammeverket
Utførelse	Standard
Utførelse tak	i flere deler, med kabelinnføring bak på tvers og forberedt for vifteplate
Design av bakdøren	Stålplatedør, lukket, én del, 130°-hengsler
Design av inngangsdøren	Aluminiumsdør med vindu, lukket, én del, 180°-hengsler
Utforming av profilskinner	482,6 mm (19") profilskinner standard i VX IT
Utførelse av gulv	åpen
Utførelse 19"-nivå(er)	foran
Utforming posisjon profilskinner	19"-nivå foran
Belastning	7 500 N

# Funksjoner

Maks. belastning (statisk) iht. UL 2416 per skap	6 000 N
IK-kode	IK08
Henvisning	Avhengig av type og sted for oppstillingen, kan døråpningsvinkelen variere i den konkrete anvendelsen
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	50,59 kg
Bruttovekt	51,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	127,6 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivelse	VX IT, solid, 19"-monteringsvinkel standard, RAL7035, WHD 600x1200x600mm, 24U

# Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Sertifikater	Negative Certificate Overflate
Forklaringer	Produsenterklæring Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK