

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7644.000

Veggskap AE

Stat: 12.03.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7644.000 - Veggskap AE med 19"-uttrekksramme

Veggskap for små nettverk med uttrekkbart 19"-montasjenivå og flensplate med børsteliste for å føre kablet i bunnen. Kapslingsklasse IP 54.

Funksjoner

Art.nr	DK 7644.000
Utførelse	med 19"-uttrekksramme
Materiale	Skap: Stålplate Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm
Overflate	Kapsling: pulverlakkert Uttrekksramme: i rustfritt stål
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Kapslinger med hengslet dør Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsett 1 flensplate med børsteliste for kabelinnføring i skapbunnen Uttrekksramme festet på teleskopskinner Utgangsfiler i skapbunnen og på venstre side Vindu i høyre side Kabelfangskinne på bakveggen Ekstra kabelfangskinne for montering på uttrekksrammen
Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 600 mm Dybde: 350 mm
Montasjehøyde for komponenter	10 HE
Installation height U mounting frame vertical	4 HE
Hengselplassering	venstre
Antall låser	2
Grunnmateriale	Stålplate
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 54 i forbindelse med flensplate for kabelnipler
Pakkeenhet	1 stk.

Funksjoner

Nettovekt	25,175 kg
Bruttovekt	26,5 kg
Tolltariffnummer	94032080
ECLASS 8.0	27142408

Godkjenninger

Godkjenninger	Lloyds Register of Shipping
---------------	-----------------------------