

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8180.235

# Sidevegg, kan fastskrues, stålplate

Stat: 20.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8180.235 - Sidevegg, kan fastskrues, stålplate for TS, TS IT

Sidevegger, kan fastskrues, stålplate, for TS.

## Funksjoner

Art.nr	TS 8180.235
Fordeler	Automatisk potensialutligning og høyere EMC-beskyttelse med festebrakett med kontaktelement Enkel plassering med opphengshjelp Jordingsbolter med kontaktflate
Materiale	Stålplate, 1,5 mm
Overflate	Dyppgrunnet, pulverbelagt utvendig
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Henvisning	Flatdelholder kan valgfritt monteres fra skapets innside eller utside Bestykkbar flate: Utvendig dimensjon – 100 mm
Passer for	Kapslingstype: TS TS IT Høyde: 1.800 mm Dybde: 1.000 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 55
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	2 stk.
Nettovekt	42,2 kg
Bruttovekt	43,6 kg
Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101

# Funksjoner

---

Produktbeskrivelse

TS Sidevegger, kan fastskrues, for TS, TS IT, for BD: 1800x1000 mm, stålplate