

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8847.050

Gulvskap VX25 sideskap

Stat: 18.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8847.050 - Gulvskap VX25 sideskap

Rittal sin modulære skapplattform VX25 er også tilgjengelig i en markedstilpasset modell med ekstra brede monteringsplater som er satt inn fra siden. Gir maksimal utnyttelse av installasjons plass i skapet.



Funksjoner

Art.nr	VX 8847.050
Produktbeskrivelse	VX25 sideskap gjør monteringsarbeidet lettere, raskere og mer ergonomisk. Man unngår å komplettere monteringsplatene med mellomstykke for å fylle mellomrommet mellom de to monteringsplatene i rekkemonterte skap.
Materiale	Skapramme, tak, bakvegg og bunnplater: Stålplate Dør: Stålplate Montasjeplate: Stålplate
Overflate	Skapramme: dyppgrunnet Dør, tak og bakvegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Montasjeplate og bunnplater: forsinket
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Skapramme med dør(er) Bunnplater Bakvegg Takplate Lås: 3 mm splittlås Montasjeplate 2 glideskinner 2 montasjestag montert i skapdybden

Funksjoner

Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 2.000 mm Dybde: 500 mm
-------------	--

Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 55
---------------------------------	-------

Antall dører	1
--------------	---

Pakkeenhet	1 stk.
------------	--------

Nettovekt	96,23 kg
-----------	----------

Bruttovekt	101,3 kg
------------	----------

Tolltariffnummer	94032080
------------------	----------

Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring
--------------	-------------------