

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8847.200

Gulvskap VX25 sideskap

Stat: 16.03.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8847.200 - Gulvskap VX25 sideskap

Rittal sin modulære skapplattform VX25 er også tilgjengelig i en markedstilpasset modell med ekstra brede monteringsplater som er satt inn fra siden. Gir maksimal utnyttelse av installasjonsplass i skapet.



Funksjoner

Art.nr	VX 8847.200
Produktbeskrivelse	VX25 sideskap gjør monteringsarbeidet lettere, raskere og mer ergonomisk. Man unngår å komplettere monteringsplatene med mellomstykke for å fylle mellomrommet mellom de to monteringsplatene i rekkemonterte skap.
Materiale	Skapramme, tak, bakvegg og bunnplater: Stålplate Dør: Stålplate Montasjeplate: Stålplate
Overflate	Skapramme: dypgrunnet Dør, tak og bakvegg: dypgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Montasjeplate og bunnplater: forsinket
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Skapramme med dør(er) Bunnplater Bakvegg Takplate Lås: 3 mm splittlås Montasjeplate 2 glideskinner 2 montasjestag montert i skapdybden

Funksjoner

Dimensjoner	Bredde: 1.200 mm Høyde: 2.000 mm Dybde: 600 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 55
Antall dører	2
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	184,87 kg
Bruttvekt	194,6 kg
Tolltariffnummer	94032080

Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring
--------------	-------------------