

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KEL 9209.600

Ex-skap

Stat: 16.05.2024 (Kilde: [rittal.com/no-no](https://www.rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KEL 9209.600 - Ex-skap Plast, tom kapsling med hengslet dør

Ex-skap med hengslet dør, plast



Funksjoner

Bestillingsnr.	KEL 9209.600
Anvendelsesområder	Sone 1 og 2 hhv. 21 og 22 iht. 2014/34/EF Omgivelsestemperaturområde: -30 °C...+80 °C De angitte temperaturene kan bli begrenset av de innebygde apparatene Kapslingsgrad iht. EN 60 079: Apparatbeskyttelse pga. økt sikkerhet(Ex e), apparatbeskyttelse pga. kapsling (Ex tb)
Materiale	Skap: glassfiberforsterket, umettet polyester, overflatemotstand: < 10 ¹⁰ Ω Dør: glassfiberforsterket, umettet polyester, overflatemotstand: < 10 ¹⁰ Ω skummet silikonpakning helt rundt Montasjeplate: Stålplate, forsinket.
Farge	RAL 9011
Leveringsomfang	Skap Dør Montasjeplate
Dimensjoner	Bredde: 800 mm Høyde: 1.000 mm Dybde: 300 mm
Mål montasjeplate (B x H)	717 mm x 950 mm
Certificate IEC EX PTB 10.0011U	Ja

Funksjoner

Certificate PTB 03 ATEX 1011U	Ja
Grunnmateriale	Plast
Lås	Utførelse lås: 3-punkt sylinderlås Antall låser: 1 Låsinnsets: 3 mm splittlås
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 66
Pakkeenhet	1 stk.
Vekt/VE	39 kg
Tolltariffnummer	94037000
EAN	4028177138452
ETIM 7.0	EC002503
ECLASS 8.0	27180502

Godkjenninger

Godkjenninger	ATEX
Sertifikater	Kapslingsgrad
Forklaringer	Produsenterklæring