

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9500.050

Polykarbonat-kapslinger PK

Stat: 18.03.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PK 9500.050 - Polykarbonat-kapslinger PK med svekkinger

Veggkapsling av glassfiberforsterket polykarbonat Kapslingsgrad IP 66. Deksel med hurtiglås gir raskt vedlikehold. Selvslukkende materiale gir sikkerhet.



Funksjoner

Art.nr	PK 9500.050
Utførelse	PK-skap med lukket deksel
Materiale	Kapslinger: Glassfiberforsterket polykarbonat Deksel: Glassfiberforsterket polykarbonat, PU-pakning som er innskummet helt rundt Lokkskruer: polyamid Isolasjonsstopfen: Polyetylen
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Kapsling med deksel Lokkskruer Isolasjonspropper for veggefesteskruer
Protection category NEMA	NEMA 4X
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 66
IK-kode	IK08
Dimensjoner	Bredde: 65 mm Høyde: 65 mm Dybde: 57 mm

Funksjoner

Kabelinnføring (antall x Ø)	M16/M20
Antall metriske svekkinger	4 x M16/M20
Driftstemperaturområde	-35 °C...80 °C
Grunnmateriale	Polykarbonat
Pakkeenhet	12 stk.
Nettovekt	1,092 kg
Bruttovekt	1,286 kg
Tolltariffnummer	94037000
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Godkjenninger

Godkjenninger	C-UL UL
---------------	------------