

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.110 Montasjeplatemodul

Stat: 03.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.110 - Montasjeplatemodul

Med montasjeplate av 2 mm forsinket stålplate, avdekningen kan plomberes.

Funksjoner

Art.nr	SV 9666.110
Produktbeskrivelse	Mulig montasjedybde 105 – 140 mm. Avdekning kan plomberes.
Materiale	Avdekning: Polystyrol Montasjeplate: Stålplate, forsinket.
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Dimensjoner	Bredde: 250 mm Høyde: 600 mm
Byggestørrelse	Breddeenheter (BE) à 250 mm: 1 Høydeenheter (HE) à 150 mm: 4
Mål montasjeplate (B x H)	188 mm x 566 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	2,77 kg
Bruttovekt	2,92 kg
Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608
Produktbeskrivelse	SV Montasjeplate-moduler (ISV), 1 WU (250 mm), 4 HE (600 mm), montasjeplate BH: 188x566 mm

Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
--------------	---