


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 9672.198

Deldører

Stat: 31.07.2025 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 9672.198 - Deldører for TS

Valgfritt med høyre- eller venstrehengsling.



Funksjoner

Bestillingsnr.	TS 9672.198
Produktbeskrivelse	Egnet for TS-skap i stedet for dør eller bakvegg. Deldørene kan kombineres med hverandre. På topp og bunn er det nødvendig med et frontpanel. Valgfritt med høyre- eller venstrehengsling. På dører uten vindu (høyde 600 – 1000 mm) er det mulig å montere monitorrammen SZ 2305.000. Standard splittlåsinnssats kan erstattes med låsinnssatser, utførelse F og fra 600 mm høyde med komforthåndtak.
Materiale	Stålplate, 2 mm
Overflate	Strukturlakk
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Skillestag Hengsler Låsdeler Inkl. festemateriell Inkl. festemateriell

Funksjoner

Dimensjoner	Bredde: 800 mm Høyde: 1.800 mm
Passer for	Bredde: = 800 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 54, ved komplett skap
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	29.4
Bruttovekt	31
Tolltariffnummer	94039910
EAN	4028177697867
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27182204