

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9683.681 Delmontasjeplate

Stat: 28.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9683.681 - Delmontasjeplate for funksjonsrom-sidevegg

Med og uten gjennomføring, for direkte feste på funksjonsrom-sidevegg.

## Funksjoner

Art.nr	SV 9683.681
Utførelse	Tett
Produktbeskrivelse	For direkte feste av funksjonsrom-sideveggen for innvendig inndeling. Universell innvendig utbygging med koblings- og styreapparater. Produksjon av ekstra montasjenivåer. I kombinasjon med funksjonsromdelere og sidevegg er en innvendig inndeling iht. form 1 til 4 mulig.
Materiale	Stålplate, 2 mm
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. festevinkel og festemateriell
For funksjonsromhøyde	150 mm
Dimensjoner	Bredde: 702 mm Høyde: 143 mm
Passer for	Bredde: = 800 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	2,4 kg
Bruttovekt	2,76 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	10,5 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27400613

# Funksjoner

---

Produktbeskrivelse

SV Partial mounting plate, WH: 702x143 mm, solid, for VX (W: 800 mm)

# Godkjenninger

---

Forklaringer

Samsvarserklæring UK