

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS SETS8205SID5 Rekkeskapsystemer TS 8

Stat: 16.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS SETS8205SID5 - Rekkeskapsystemer TS 8 SID

Rittal sin modulære skapplattform TS 8 er også tilgjengelig i en markedstilpasset modell med ekstra brede monteringsplater som er satt inn fra siden. Gir maksimal utnyttelse av installasjons plass i skapet.

Funksjoner

Art.nr	TS SETS8205SID5
Produktbeskrivelse	TS 8 sideskap gjør monteringsarbeidet lettere, raskere og mer ergonomisk. Man unngår å komplettere monteringsplatene med mellomstykke for å fylle mellomrommet mellom de to monteringsplatene i rekkemonterte skap.
Materiale	Skapramme, tak, bakvegg og bunnplater: Stålplate Dør: Stålplate Montasjeplate: Stålplate
Overflate	Skapramme: dyppgrunnet Dør, tak og bakvegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Montasjeplate og bunnplater: forsinket
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Skapramme med dør(er) Bunnplater Bakvegg Takplate 4 løfteører Lås: 3 mm splittlås Montasjeplate 2 glideskinner 2 montasjestag montert i skapdybden
Dimensjoner	Bredde: 1.200 mm Høyde: 2.000 mm Dybde: 500 mm
Mål montasjeplate (B x H)	1.199 mm x 1.890 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 55 NEMA 12

Funksjoner

Antall dører	2
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	181,07 kg
Bruttovekt	190,6 kg
Tolltariffnummer	85381000
ECLASS 8.0	27180101
