

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3527.000

**Barras colectoras especiales PLS
de E-Cu**

Estado: 4/07/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3527.000 - Barras colectoras especiales PLS de E-Cu

Longitudes de 495 mm hasta 2400 mm.



Características

Referencia	SV 3527.000
Material	E-Cu
Espesor de barra	10 mm
Intensidad (máx.)	1,368 A
Observación	Posibilidad de cortar a la longitud deseada
Sección	900 mm ²
Tipo de barra colectoras	Barra E-Cu
Adecuado para sistema de barras colectoras	PLS 1600
Adecuados para referencia	9342.000 9342.004 9342.050
Dimensiones	Longitud: 495 mm
Adecuado para	Anchura: = 600 mm
Unidad de embalaje	3 pza(s).

Características

Peso neto	11.85 kg
Peso bruto	12 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)	4
Código arancelario	74071000
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303
Descripción producto	SV BARRA COLECTORA ESPECIAL 1600A 495MM 1UE=3Uds.

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK