Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





DK 5526.141 Armario para redes/servidores TS IT

Estado: 8/12/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)



DK 5526.141 - Armario para redes/servidores TS IT con puerta transparente, con marco de montaje de 19"

TS IT cerrado, para una climatización directa en relación con el armario. Montaje interior de 19" con marco de montaje de 19" para una carga de hasta 1.500 kg disponible en diferentes dimensiones.

Características

Referencia	DK 5526.141
Material	Chapa de acero
	Aluminio
	Puerta transparente: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Superficie	Armazón de armario: imprimación por inmersión
	Equipamiento interior: imprimación por inmersión
	Puertas y techo: imprimación por inmersión, texturizados
General colour	RAL 7035
Color	Bastidor y piezas planas: RAL 7035
	Equipamiento interior: RAL 9005

© Rittal 2025 2

Características

Unidad de envase	Armazón de armario TS 8 con puertas y techo Puerta frontal transparente con marco de aluminio, bisagras de
	180º Cierre delante y detrás: empuñadura Confort para cilindros medios y
	cierre de seguridad 3524 E
	Dos marcos de montaje de 482,6 mm (19"), delante y detrás, variables en profundidad
	Piezas de distanciamiento, altura 50 mm, para levantar una cubierta por encima de la escotadura para ventiladores del techo, para una ventilación pasiva (adjuntas). No necesario en variantes sin escotadura.
	Accesorios de conexión para compensación de potencial con punto de puesta a tierra (adjunto)
	12 abrochadores de 19" 1 UA con contacto (adjuntos) 50 tornillos cilíndricos con hexágono interior, conductores (adjuntos) Gama IPPC
	Chapa de techo, de varias piezas, desmontable, para la entrada de cables posterior, transversal y con escotadura cubierta para chapa con ventiladores Puerta de chapa de acero posterior, con bisagras de 180º
Dimensiones	Anchura: 600 mm
Difficusiones	Altura: 1.200 mm
	Profundidad: 600 mm
Unidades de altura	24 UA
Unidades de altura	24 UA
Espacio de montaje disponible hacia el nivel de 19", delante/ detrás	84 mm / 168 mm
Distancia de niveles (estado de entrega)	345 mm
Design doors	cerrado
Ejecución nivel(es) de 19"	Marco de montaje, 482,6 mm (19")
Capacidad de carga	15,000 N
Observación	Según el tipo y el lugar de ubicación es posible que el ángulo de abertura de la puerta presente alguna variación

© Rittal 2025

3

Características

Aluminio
1 pza(s).
67.1
70.6
4028177705838
E7239870
EC002499
27180207

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
Certificados	Superficie
Explicaciones	Declaración de conformidad

© Rittal 2025