


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2565.120

### Linki uziemienia

Stan: 06.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2565.120 - Linki uziemienia

Do tworzenia bezpiecznego połączenia uziemiającego z odpowiednim zestykiem: z pierścieniowymi końcówkami kablowymi M6 i M8 pasującymi do śrub uziemiających, o zoptymalizowanej długości, gotowe do montażu.



## Cechy

Nr kat.	SZ 2565.120
Opis produktu	Do rozbudowy bezpiecznych połączeń uziemiających o łatwym zestyku.
Korzyści	Z pierścieniowymi końcówkami kablowymi M6 i M8 pasującymi do śrub uziemienia O zoptymalizowanej długości i gotowe do montażu
Przekrój	10 mm <sup>2</sup>
Przyłącze	M8 – M8
Możliwości montażu	Możliwości podłączenia AX: drzwi/pokrywa M8, obudowa M8, płyta montażowa M8 Możliwości podłączenia VX: drzwi/pokrywa M8, obudowa M8, płyta montażowa M8, ściana boczna M8, płyta podłogowa M8
Wskazówka	Prosimy przestrzegać instrukcji montażu lub broszury o przewodach ochronnych danego systemu szaf lub obudów.
Wymiary	Długość: 300 mm
Opak.	5 szt.
Waga netto	0,18 kg
Masa brutto	0,184 kg

# Cechy

Numer taryfy celnej	85444290
ETIM 9	EC000839
ETIM 8	EC000839
ECLASS 8.0	27062302
Opis produktu	SZ Linka uziemienia, Przyłącze: M8-M8, do przekroju 10 mm <sup>2</sup> , dł.: 300 mm