

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.731 Tulejki zaciskowe

Stan: 10.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.731 - Tulejki zaciskowe luzem

Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.

Cechy

| | |
|-----------------------|--|
| Nr kat. | AS 4051.731 |
| Opis produktu | Z kołnierzem z tworzywa sztucznego. |
| Dane techniczne | Odporność na temperatury do 105 °C |
| Materiał | E-Cu, cynowane galwanicznie Kołnierz z tworzywa sztucznego: polipropylen |
| Długość | 12 mm |
| AWG | 10 |
| Średnica wewnętrzna | 6,3 mm |
| kodowanie kolorów DIN | tak |
| Wskazówka | Certyfikat UL w połączeniu z odpowiednimi narzędziami, jak np. zaciskarki. W kwestiach indywidualnych porad prosimy o kontakt z doradcą Rittal. |
| Normy | AEH DIN 46228 |
| Forma dostawy | luzem |
| Opak. | 100 szt. |
| Waga netto | 0,1 |
| Numer taryfy celnej | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000005 |
| ETIM 8 | EC000005 |
| ECLASS 8.0 | 36659290 |
| Opis produktu | Końcówki kablowe do konfekcjonowania przewodów, 6,0 mm ² , zielone, luzem, 12mm |

Aprobaty

Aprobaty

UL + C-UL (listed)

UR