

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5302.036

# Zestaw szczotek

Stan: 28.03.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5302.036 - Zestaw szczotek do koryta kablowego VX IT

Wycięcia do wprowadzania kabli znajdujące się w dowolnym miejscu w ścianie bocznej, tylnej, drzwiach, dachu, blasze dachowej i podłogowej można zasłonić, zakładając listwę szczotkową.

## Cechy

Nr kat.	VX 5302.036
Opis produktu	Do pełnej separacji płaszczyzny montażowej 19" i nakierowania strumienia zimnego powietrza do elementów zabudowy.
Korzyści	Łatwy montaż dzięki szybkiemu mocowaniu bez użycia narzędzi Alternatywnie możliwość przykręcania Do obudów o maksymalnej wysokości 47U, do indywidualnego skracania
Zastosowania	Zestaw szczotek jest przeznaczony do połączenia z dwoma pionowymi korytami kablowymi, obustronnie, z boku płaszczyzny montażowej 19". Zestaw szczotek w połączeniu z korytem kablowym może stanowić alternatywę dla przewodnicy powietrza. Możliwe jest także połączenie z przewodnicą powietrza i kanałem kablowym jako częściowy montaż
Sposób działania	Zestaw szczotek składa się z pionowych listew szczotkowych do części pomiędzy korytem kablowym a ścianą boczną oraz poziomych przewodnic powietrza do odseparowania w części dachowej i podłogowej przy płaszczyźnie montażowej 19"
Materiał	Listwa szczotkowa: tworzywo sztuczne, UL 94-V0 Włosie: tworzywo sztuczne, UL 94-HB Przewodnice powietrza: blacha stalowa, lakierowana
Kolor	RAL 9005
Zakres dostawy	2 pionowe listwy szczotkowe, z obu stron 2 poziome przewodnice powietrza, górna i dolna 2 listwy szczotkowe poziomo, na górze i na dole między pierwszą płaszczyzną montażową 19" a płytą dachową lub podłogową 8 listew szczotkowych między korytem kablowym a płytą dachową lub podłogową Wraz z zestawem montażowym

# Cechy

Długość szczeciny	48 mm
Możliwości montażu	Szyny profilowe 19" standard w VX IT Szyny profilowe 19" dynamic w VX IT
Wskazówki dotyczące montażu	W przypadku zastosowania koryta kablowego w połączeniu z zestawem szczotek do separacji powietrza, otwory montażowe koryt kablowych należy zamknąć lub zaślepić panelem przelotowym do kabli z listwą szczotkową
Pasujący do	Szerokość: = 800 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	4,6 kg
Masa brutto	4,8 kg
Numer taryfy celnej	39259020
ETIM 9	EC012298
ECLASS 8.0	27142421
Opis produktu	Zestaw szczotek do koryta kablowego VX IT, do pełnej separacji płaszczyzny montażowej 19", i nakierowania strumienia zimnego powietrza do elementów zabudowy., długość szczeciny: 48 mm, szerokość szafy: 800 mm