


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6536.000

Obudowa drzwi obsługi

Stan: 16.12.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6536.000 - Obudowa drzwi obsługi

Obudowa obsługi z drzwiami, blacha stalowa z listwami uchwytowymi z aluminium. Otwór drzwiowy po stronie czołowej. Stopień ochrony IP 55. Wycięcie i wzmocnienie dla systemu ramienia nośnego CP-L, Ø 130 mm.

Cechy

Nr kat.	CP 6536.000
Materiał	Obudowa i drzwi: blacha stalowa Uchwyty: aluminium Pokrywy: tworzywo sztuczne
Powierzchnia	Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturalny Uchwyty: pokrywane proszkowo z zewnątrz
Kolor	Obudowa i drzwi: RAL 7035 Listwy uchwytowe i klapy pokrywy: RAL 5018
Zakres dostawy	Obudowa z wycięciem i wzmocnieniem dla systemu ramienia nośnego CP-L, Ø 130 mm Zamknięcie dźwigienkowe z wkładką dwupiórkową 3 mm Drzwi z ramą uszczelniającą Boczne uchwyty i osłony
Wymiary	Szerokość: 400 mm Wysokość: 300 mm Głębokość: 180 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 55
Wskazówka	Zmiana przyłączenia ramienia nośnego i zawiasów drzwi możliwa przez obrócenie obudowy
Materiały podstawowe	Aluminium
Opak.	1 szt.
Waga netto	7.556
Masa brutto	7.954
Numer taryfy celnej	94032080

Cechy

EAN	4028177186286
-----	---------------

ECLASS 8.0	27180505
------------	----------